



SEMIMASCHERE POLIMASK® ALFA



La **Polimask 2000 mod. ALFA** è una semimaschera di taglia universale conforme alla norma UNI EN 140. Modello con raccordo normalizzato (EN 148/1) per un filtro Sèkur DIRIN 230 o DIRIN 300. Disponibile sia in **EPDM** che in **SILICONE**.

CARATTERISTICHE

- La conformazione del lembo di tenuta è stata studiata con **sistemi computerizzati** di progettazione utilizzando dati antropometrici sulla forma del viso derivanti da studi militari in cui sono state rilevate le caratteristiche facciali di decine di migliaia di reclute. Il risultato è un profilo di accoppiamento al viso che si adatta con straordinaria dolcezza ad una vastissima varietà di caratteristiche facciali. Anche l'estrema varietà di sporgenza del setto nasale esistente da individuo ad individuo, è stata compensata dalla presenza di un corrugamento a soffiato che permette alle semimaschere **POLIMASK 2000 (ALFA, BETA e GAMMA)** di trasformarsi in un'infinità di conformazioni diverse.
- La forma del facciale in corrispondenza del contatto con il naso è stata particolarmente studiata per non interferire con gli occhiali. Anche la forma e la disposizione della finestratura delle luci di scarico della valvola di espirazione sono state studiate per non provocare appannamenti agli occhiali e per proteggere al tempo stesso la valvola stessa.
- La carenatura anteriore consente di realizzare la tenuta flottante. Infatti la trazione della bardatura elastica viene applicata ad un elemento rigido che è sua volta è ancorato al gruppo valvolare di

espirazione posto all'incirca all'altezza delle labbra. La forza elastica della bardatura si irradia attraverso il facciale in gomma e termina uniformemente sul lembo di tenuta che è appunto libero di flottare per garantire il contatto omogeneo ed ermetico sul volto.

- La **bardatura elastica** è costituita da elementi tessili elasticizzati che non catturano i capelli e non provocano al contatto fastidiose sensazioni di riscaldamento, e da elementi di morbida **resina sintetica** per assicurare uno stabile posizionamento sulla nuca. I quattro passaggi sulla carenatura anteriore sono autoregolanti ovvero equilibrano automaticamente la tensione tra tratti superiori ed inferiori. Le regolazioni sono poste dietro il collo sulla fibbia e sul supporto nucale. In tal modo non esistono estremi liberi in prossimità dei facciali che normalmente diventano dei fastidiosi riccioli che invadono il campo visivo.

CODICI PRODOTTO

Polimask ALFA EPDM		Cod. 43362107
Polimask ALFA SILICONE		Cod. 43362108